

## Garant

**Držač za glodače glave cilindrični, s rupama rashladnog kanala, SK 50 A = 300, Ø trna d1: 16mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	301152 16
GTIN	4045197942296
Razred artikla	31A

### Opis

#### Izvedba:

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **S rupom za RFID/Balluff čip.**
- **Povećana površina nalijeganja.**

**Antivibracijska izvedba, prihvat s antivibracijskom jezgrom.**

#### Prednost:

Znatno manja sklonost vibracijama! Znatno povećanje posmaka!

#### Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo i nasadno glodalo.

#### Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, specijalni ključ br. 309840. Pritezni vijci za glodala s provrtom br. 309860; 309861.

#### Napomena:

Druge veličine dostupne na upit.

### Tehnički opis

Ø trna d <sub>1</sub>	16 mm
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	17 mm
Duljina izboja A-dimenzija	300 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Prihvat	SK 50 A = 300

Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 6 μm
Strategija rezanja	HPC
Vibracija	prigušen
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža