

Garant**XOMT060310ZZSR, HB4030, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212824 ST1400
GTIN	4045197942562
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**Orijentacijske vrijednosti $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$: 2 mmPosmak f_z po zubu: 0,8 mm

Debljina pločica S: 3.18 mm

Tehnički opis

Tip	ST1400
Posmak f_z po zubu	0,8 mm
Kutni radijus	1 mm
Debljina pločica S	3.18 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XOMT060310ZZSR
Vrsta	HB4030
Rezni materijal	HM

preporučena dubina reza $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
maksimalna dubina reza $a_p \text{ maks}$	1 mm
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	2 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		