

**Garant**
**XOMT060310ZZER, HB4430, tip: TI**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212842 TI
GTIN	4045197942593
Razred artikla	21A

### Opis

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Programirani radijus pri  $a_{p \text{ maks.}}$ : 2 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,5 mm

Debljina pločica S: 3.18 mm

### Tehnički opis

Posmak $f_z$ po zubu	0,5 mm
Tip	Ti
Kutni radijus	1 mm
Debljina pločica S	3.18 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XOMT060310ZZER
Vrsta	HB4430
Rezni materijal	HM

preporučena dubina reza $a_{p \text{ maks.}}$	0,6 mm
maksimalna dubina reza $a_p \text{ maks}$	1 mm
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	2 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	50 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		