

**Garant****XDMT120516ZDSR, HB4030, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212889 ST1400
GTIN	4045197943187
Razred artikla	21A

**Opis****Napomena:**Orijentacijske vrijednosti  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ Programirani radijus pri  $a_{p \text{ maks.}}$ : 3 mmPosmak  $f_z$  po zubu: 1,2 mm

Debljina pločica S: 5.56 mm

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ po zubu	1,2 mm
Tip	ST400
Kutni radijus	1,6 mm
Debljina pločica S	5.56 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDMT120516ZDSR
Vrsta	HB4030
Rezni materijal	HM

preporučena dubina reza $a_{p \text{ maks.}}$	1,3 mm
maksimalna dubina reza $a_p \text{ maks}$	2 mm
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	3 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	220 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		