

Garant**Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala, SK 30 kratka, Ø stezanja D1: 16mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300048 16
GTIN	4045197944160
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

GARANT –Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta centriranja G 2,5 / 25000 min⁻¹.
S otvorom za Balluff/RFID čip.

S rupama rashladnih kanala koje se mogu zatvoriti.

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	63 mm
Rezervni stezni vijak 309900	16
Stezni Ø D ₁	16 mm
Vanjski Ø D	48 mm
Prihvat	SK 30 kratka
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1

Oblik	ADB
Provrt za rashladne kanale	s mogućnošću zaključavanja
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 16 mm	309900 16
---	-----------