

**Garant****Glava za glodanje i tokarenje, PSC 63, ER steznu čahuru: 32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319295 32
GTIN	4045197943736
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:****Brzoizmjenjivi sustav držača za tokarenje.**

Brzoizmjenjivi adapteri br. 319285; 319286; 319289 vijcima se pričvršćuju izravno u držač. Stabilna kombinacija s minimalnim izlaznom dužinom.

**Upotreba:**

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

**Standard:**

ISO 26623-1.

**Dio isporuke:**

Uključuje steznu maticu s vanjskim navojem.

**Napomena:**

Predpodešavanje primjerice putem GARANT br. 354760 VG1 ili 355010 VGBASIC s adapterom br. 354773 (čahura br. 313291 vel. 25 s dodatnom redukcijom br. 319426; 319428 svaka u vel. 40/32). Moguće je i izravno stezanje ER steznih čahura.

**Tehnički opis**

x sa steznom čahuricom ER	62 mm
$l_2$ s adapterom za zamjene	103 mm

I <sub>2</sub> sa steznim kliještima ER	76 mm
x s adapterom za zamjene	89 mm
Vanjski Ø d <sub>3</sub>	63 mm
Osnovni držač Ø d <sub>2</sub>	48 mm
Navoj M	M40×1,5
Prihvat	PSC 63
Vrsta proizvoda	Brzo izmjenjivi adapter