

**Garant****Weldon stezna glava s rupama rashladnog kanala, HSK-A 63 A = 160, Ø stezanja D1: 18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	304336 18
GTIN	4045197943378
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- HSK dosjedne površine obrađene.

**GARANT:**Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

**S kanalima rashladnog sredstva koji se mogu zatvoriti.**

**Upotreba:**

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

**Napomena:**

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

**Tehnički opis**

Stezni Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Vanjski Ø D	50 mm
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Rezervni stezni vijak 309900	16
Prihvat	HSK-A 63 A = 160

Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-4
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Provrt za rashladne kanale	s mogućnošću zaključavanja
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

---

## Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 16 mm	309900 16
---	-----------