

HOLEX**Weldon stezna glava s rupama rashladnog kanala, HSK-63 kratko, Ø stezanja D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 304278 16 |
| GTIN | 4045197944337 |
| Razred artikla | 32A |

Opis**Izvedba:****S kanalima rashladnog sredstva koji se ne mogu zatvoriti.**

- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- HSK dosjedne površine obrađene.

Upotreba:

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

Napomena:

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------|---------------|
| Rezervni stezni vijak 309900 | 16 |
| Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm |
| Stezni Ø D ₁ | 16 mm |
| Vanjski Ø D | 48 mm |
| Prihvat | HSK-63 kratko |
| Norma prihvata | ISO 12164-1 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Norma prihvata | DIN 69882-4 |
| Norma prihvata | DIN 69893 |
| Oblik | A |
| Provrt za rashladne kanale | ne može se zaključati |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 20000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 μm |
| Strategija rezanja | HSC |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 16 mm | 309900 16 |
|---|-----------|