



Držači glodaćih glava s navojem za stezanje, Densimet prihvat, Ø d = 12 mm, Navoji M × Lukupno: M6X105



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 301343 M6X105 |
| GTIN | 4045197944528 |
| Razred artikla | 31A |

Opis

Izvedba:

- Antivibracijska svojstva.
- Tolerancija drške h6.

Upotreba:

Vrlo prikladno za upotrebu kod skupljajućeg stezanja.

Unutarnje hlađenje: da

Vibracija: prigušeno

Ø rupe D₁: 6,5 mm

Ø D₂: 10 mm

Korisna duljina L₁: 60 mm

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Ø rupe D ₁ | 6,5 mm |
| Korisna duljina L ₁ | 60 mm |
| Ø D ₂ | 10 mm |
| Navoj M | M5 |
| Prihvat | Ø d = 12 mm |
| Ø drške d | 12 mm |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vibracija | prigušeno |

