

Garant

Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala, BT 50 kratko, Ø stezanja D1: 12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302650 12
GTIN	4045197944702
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

Svi drške tvrdo tokarene (za miran rad!). Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000 min⁻¹. **S provrtima za rashladno sredstvo, koji se mogu zatvoriti.**

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	12 mm
Vanjski Ø D	42 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Rezervni stezni vijak 309900	12
Prihvat	BT 50 kratko
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339

Oblik	ADB
Točnost rotacije	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim \varnothing D1 12 mm	309900 12
---	-----------