

Garant**Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala, BT 40 kratko, Ø stezanja D1: 25mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 302596 25 |
| GTIN | 4045197944658 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

Svi drške tvrdo tokarene (za miran rad!). Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000 min⁻¹. **S provrtima za rashladno sredstvo, koji se mogu zatvoriti.**

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------|--------------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 90 mm |
| Vanjski Ø D | 65 mm |
| Stezni Ø D ₁ | 25 mm |
| Rezervni stezni vijak 309900 | 25 |
| Prihvat | BT 40 kratko |
| Standard | DIN 6359 |
| Norma prihvata | ISO 7388-2 |
| Norma prihvata | JIS B6339 |

| | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Oblik | ADB |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 μm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |

Pribor

| | |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 25 mm | 309900 25 |
|-------------------------------------------------------|-----------|