

**Garant****Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala, BT 40 kratko, Ø stezanja D1: 10mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 302596 10     |
| GTIN           | 4045197944610 |
| Razred artikla | 31A           |

**Opis****Izvedba:**

Svi drške tvrdo tokarene (za miran rad!). Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **S provrtima za rashladno sredstvo, koji se mogu zatvoriti.**

**Upotreba:**

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

**Tehnički opis**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Stezni Ø D <sub>1</sub>      | 10 mm        |
| Rezervni stezni vijak 309900 | 10           |
| Vanjski Ø D                  | 35 mm        |
| Duljina izboja A-dimenzija   | 63 mm        |
| Prihvat                      | BT 40 kratko |
| Standard                     | DIN 6359     |
| Norma prihvata               | ISO 7388-2   |
| Norma prihvata               | JIS B6339    |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Oblik                                      | ADB                               |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 μm                            |
| Strategija rezanja                         | HPC                               |
| Vrsta proizvoda                            | Stezna glava za ravne površine    |

---

## Pribor

|   |           |
|---|-----------|
| Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 10 mm | 309900 10 |
|---|-----------|