

Garant**Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala, BT 50 kratko, Ø stezanja D1: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302650 25
GTIN	4045197944733
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Svi drške tvrdo tokarene (za miran rad!). Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000 min⁻¹.
S provrtima za rashladno sredstvo, koji se mogu zatvoriti.

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	65 mm
Rezervni stezni vijak 309900	25
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Stezni Ø D ₁	25 mm
Prihvat	BT 50 kratko
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339

Oblik	ADB
Točnost rotacije	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stežna glava za ravne površine

Pribor

Zamjenski stežni vijak za glave sa stežnim \varnothing D1 25 mm	309900 25
---	-----------