

Garant**Stezna glava za ER čahure oblik ADB, BT 40 kratko, za veličinu ER čahura: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302755 25
GTIN	4045197944795
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.

- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!). Kvaliteta balansiranja G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Stezna matica fino izbalansirana (G2,5 / 25000 min⁻¹).**
- **Optimalna svojstva otpornosti na trošenje, odnosno optimalni prijenos okretnog momenta s pomoću precizne stezne matice s prevlakom.**

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema **DIN 6499 - oblik A i oblik B.**

Dio isporuke:

Uključuje ER priteznu maticu.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309745 ili br. 613300.

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 1 - 16 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 70 mm

Vanjski Ø D: 42 mm

Rezervna ER matica: 25

ER stezni ključ: 25

Tehnički opis

ER stezni ključ	25
za ER stezna kliješta	25
Rezervna ER matica	25
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Stezni raspon	1 - 16 mm
Vanjski Ø D	42 mm
Stezni Ø D ₁	1-16 mm
Prihvat	BT 40 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezni ključ za ER steznu glavu 25	309680 25
---------------------------------------	-----------