

**Garant**

**Držać za glodače glave s rupama rashladnog kanala, oblik ADB, BT 40 kratko, Ø trna d1: 40mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303015 40
GTIN	4045197944931
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.

Sve drške tvrdo tokarene.<br>Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min<sup>-1</sup>. Oblik ADB.<br>S **četiri** kanala rashladnog sredstva.

- **Cilindrični oblik.**
- **S Balluffchip provrtom.**
- **Povećana površina nalijeganja.**

**Prednost:**

Znatno manje vibracija! Znatno povećanje posmaka!

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802. Specijalni ključ br. 309840.

**Napomena:**

Druge veličine dostupne na upit.

**Tehnički opis**

Ø trna d <sub>1</sub>	40 mm
Vanjski Ø D	89 mm
Duljina izboja A-dimenzija	50 mm

Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	40
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	40
Stezni $\varnothing D_1$	40 mm
Prihvat	BT 40 kratko
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža