

Garant**Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik ADB, BT 40 kratko, Ø trna d1: 40mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 302895 40 |
| GTIN | 4045197945020 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.

Sve drške tvrdo tokarene (nepokretne!). Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min⁻¹. Oblik ADB.

Upotreba:

S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.
S prstenom, za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802. Specijalni ključ br. 309840.

Napomena:

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

Tehnički opis

| | |
|--|-------|
| Ø trna d ₁ | 40 mm |
| Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 40 |
| Vanjski Ø D | 70 mm |
| Rezervni prihvatni prsten br. 309870 | 40 |
| Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 40 |
| Stezni $\varnothing D_1$ | 40 mm |
| Prihvat | BT 40 kratko |
| Standard | DIN 6358 |
| Norma prihvata | ISO 7388-2 |
| Norma prihvata | JIS B6339 |
| Oblik | ADB |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 5 μm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Držać za glodala |