

**Garant****Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik ADB, BT 40 kratko, Ø trna d1: 27mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302895 27
GTIN	4045197945006
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.

Sve drške tvrdo tokarene (nepokretne!). Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min<sup>-1</sup>. Oblik ADB.

**Upotreba:**

**S klinom**, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.<br>**S prstenom**, za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

**Dio isporuke:**

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802. Specijalni ključ br. 309840.

**Napomena:**

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	55 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	27
Ø trna d <sub>1</sub>	27 mm
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	27
Vanjski Ø D	48 mm

Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	27
Stezni $\varnothing D_1$	27 mm
Prihvat	BT 40 kratko
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Držać za glodala