

**Garant**

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
20/09mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260725 20/09
GTIN	4045197945136
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Stezna visina $L_2$	19 mm
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Veličina pločice	9 mm
Duljina izboja $L_1$	60 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 09T3..
Kut rezne oštrice $\kappa$	75 stupanj
ISO kod držača	A20Q SSKCR/L09
Ukupna duljina L	180 mm
Minimalni Ø prebušenja $D_{min}$	25 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Ø drške $D_s$	20 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500