

**Garant****Držać alata za izradu profila, VDI Ø d = 12 mm, Prihvat drške tip: VDI20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	293030 VDI20
GTIN	4045197946133
Razred artikla	29K

**Opis****Odgovara:**

CNC strojevi.

**Dodatni pribor:**

Ključ za ležajeve (br. 293000) i ključ za matice s dvije čeone rupe (br. 293006) raspoloživi sa skladišta.

**Napomena:**

- **Važno: Uvijek koristite alat odgovarajućeg Ø.**
- **Ostale vrste drški dostupni na upit.**

**Tehnički opis**

L	57 mm
Ø D <sub>2</sub>	50 mm
Ø D <sub>1</sub>	44 mm
Vrsta drške	VDI 20
Ø d	12 mm

## List s podacima

Veličina prihvata	VDI20
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila

### Pribor

Ključ za matice s dvije čeone rupe za Ø držača 16 mm	293006 16
Ključ za matice s dvije čeone rupe za Ø držača 12 mm	293006 12
Ključ za matice s dvije čeone rupe za Ø držača 5 mm	293006 5
Ključ za matice s dvije čeone rupe za Ø držača 8 mm	293006 8