



Stezni element s dvostrukim klinom plosnat, Navoj M: M12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370024 M12
GTIN	4030618237747
Razred artikla	37K

Opis

Upotreba:

S dvostrukim klinom dodatno se postiže vertikalna sila stezanja.

Pritezanjem vijka obje stezne čeljusti se kreću prema van i pritišću obradke na čvrsti graničnik.

Materijal:

Osnovno tijelo od alatnog čelika, kaljeno, neobrađeno. Stezne čeljusti od alatnog čelika, kaljene, brunirane i brušene.

Napomena:

Montaža u rupu s navojima ili s pomoću matice za T utore. Moguće horizontalno ili vertikalno stezanje više komada.

Duljina: 42 - 49 mm

Visina H: 26 mm

B₁: 41 mm

maksimalni stezni moment: 85 Nm

Sila stezanja: 50 kN

Tehnički opis

Navoj M	M12
Duljina	42 - 49 mm

Sila stezanja	50 kN
B ₁	41 mm
maksimalni stezni moment	85 Nm
Visina H	26 mm
Vrsta proizvoda	Stezni sustav naprave