



TY® asortiman vijčanih nastavaka, 8-dijelni 29 mm C 6,3, Broj dijelova: 8



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	674165 8
GTIN	4010995421397
Razred artikla	63K

Opis

Izvedba:

Bitovi TY® dugi 29 mm zahvaljujući 4 mm dodatne duljine u odnosu na bitove od 25 mm imaju dulju zonu torzije što rezultira duljim vijekom trajanja. Idealni za učinkovite samobušeće vijke i udarne odvijače. Spremanje u plastičnom držaču BitBuddy® omogućava udobno rukovanje jednom rukom s direktnim prihvatom bita od držača u odvijač.

Prednost:

Nastavci u boji mogu se brzo i jednostavno pronaći, a zahvaljujući omotu u boji lako se pronalaze **i u mraku s pomoću UV svjetla.**

Sadržaj:

Nastavci, dužina 29 mm, C 6,3 za Pozidriv vijak: Po 1 kom. vel. PZ2; PZ3

Nastavci, dužina 29 mm, C 6,3 za unutarnji TORX®: Po 1 kom. vel. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Drška za spojku: 1 kom.

Napomena:

Odgovarajuću UV džepnu svjetiljku LED / UV pronaći ćete pod br. 081518 UV-LED.

Tehnički opis

Profil progona	Pozidriv odvijač
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Broj dijelova	8
Duljina nastavka	29 mm

Pribor

Džepna svjetiljka LED i UV s aku jedinicom Tip UV-LED

081518 UV-LED