

Garant**CNMG 120408 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250061 HB7020
GTIN	4045197948533
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Posmak f	0,15 - 0,35 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Lomač odvojenih čestica	WSS
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a _p	0,3 - 2 mm
Rezni materijal	HM
Brzina reza v _c glavna primjena	150 - 400 m/min
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Vrsta	HB7020
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje