

Garant**DNMG 110404 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250653 HB7020
GTIN	4045197948557
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Posmak f	0,15 - 0,35 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	WSS
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7020
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110404

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje