

Garant**DNMG 150608 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250661 HB7020
GTIN	4045197948588
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	WSS
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min
Vrsta	HB7020
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Rezni materijal	HM
Posmak f	0,15 - 0,35 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje