

Garant**TNMG 160404 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251433 HB7020
GTIN	4045197948601
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Rezni materijal	HM
Lomač odvojenih čestica	WSS
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Posmak f	0,15 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min
Vrsta	HB7020
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje