

**Garant****DNMG 150612 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250663 HB7020
GTIN	4045197948595
Razred artikla	21G

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Posmak $f$	0,15 - 0,35 mm/okr
Rezni materijal	HM
Kutni radijus	1,2 mm
Vrsta	HB7020
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Lomač odvojenih čestica	WSS
Glavna primjena	P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 400 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150612

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje