

**Garant****WNMG 060404 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251953 HB7020
GTIN	4045197948625
Razred artikla	21G

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 400 m/min
Lomač odvojenih čestica	WSS
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Posmak $f$	0,15 - 0,35 mm/okr
Vrsta	HB7020
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060404
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje