

Garant**WNMG 080408 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251965 HB7020
GTIN	4045197948656
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta	HB7020
Lomač odvojenih čestica	WSS
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min
Posmak f	0,15 - 0,35 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje