

Garant**WNMG 080412 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251967 HB7020
GTIN	4045197948663
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Posmak f	0,15 - 0,35 mm/okr
Kutni radijus	1,2 mm
Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Lomač odvojenih čestica	WSS
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Vrsta	HB7020
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje