

**Garant****WNMG 060408 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252065 HB7020
GTIN	4045197948779
Razred artikla	21G

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Glavna primjena	P
Posmak $f$	0,25 - 0,45 mm/okr
Rezni materijal	HM
Lomač odvojenih čestica	WSM
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 350 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Vrsta	HB7020
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060408
Broj zamjena/oštrica	6

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje