

Garant**CCMT 060204 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260053 HB7020
GTIN	4045197948816
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	HM
Dubina reza a_p	0,2 - 1 mm
Posmak f	0,15 - 0,3 mm/okr
Vrsta	HB7020
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica	WSS
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060204

Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	MF
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje