

Garant**DNMG 150408, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250868 HB7035-1
GTIN	4045197949196
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150408 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SG
Dubina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 260 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 260 m/min
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	1,5 - 6 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	SG
Vrsta	HB7035-1
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje