

**Garant****Tračni metar, točnost 2, mm/col, duljina: 5m**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	461910 5
GTIN	4045197949301
Razred artikla	41H

## Opis

### Izvedba:

Izrazito kvalitetan metar u traci s kućištem od poliamida ojačanog staklenim vlaknima i automatskim vraćanjem.

Kontaktne površine i tipka za zaustavljanje presvučene su s **2K-Haptoprene** radi sigurnog hvata. Klizni ležajevi presvučeni slojem teflona omogućuju glatko klizanje i iznimno lagano kretanje.

**Inovativni odbojnik** od posebne gume apsorbira energiju povratnog udara i štiti ručni zglob.

**Primijenjeni aluminijski profil** na donjoj strani za precizno stajanje.

Poseban prozirni lak učinkovito štiti traku od trošenja. Dodatna antirefleksijska zaštita osigurava bolju vidljivost kod svih vrsta osvjetljenja.  
podjela na mm/col

## Tehnički opis

Širina trake	16 mm
Duljina kućišta	70 mm
Duljina trake	5 m
Širina kućišta	30 mm
Visina kućišta	69 mm

Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Očitavanje	mm / inči
Vrsta proizvoda	Metar u traci

**Usluge**

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 5 m	026240 5
--	----------