

**Garant****Digitalno pomično mjerilo IP67 s izlazom podataka, mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412690 200
GTIN	4045197949394
Razred artikla	41A

**Opis****Izvedba:**

Digitalno pomično mjerilo IP67 s podatkovnim izlazom. **LCD zaslon izrazitog kontrasta za lako očitavanje s visinom znakova 11,5mm.** Moderni, energetski učinkoviti mjerni sustav zaslužan za dugi vijek baterija. Nakon 20 minuta sustav se automatski prebacuje u štedni režim rada, a ponovno se aktivira jednostavnim pomicanjem klizača. Pritom ostaju zadržani mjerna vrijednost i nulta točka.

2-komponentno kućište s **praktičnom Haptoprene površinom.** Pomično mjerilo je neosjetljivo na vodu, rashladno sredstvo, ulje i prašinu – čak i kad je spojen podatkovnim kabelom. Mjerne površine su precizno lepane. S Preset funkcijom (prethodno podešavanje dimenzija).

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 498948, priključak za tipkovnicu art. 498963.

**Zamjenski dio:**

Kapica za zaštitu podatkovnog izlaza br. 412237 vel. D, držač baterije br. 412237 vel. B.

**Tehnički opis**

Standard	ISO 13385
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Očitavanje	0,01 mm

Kalibriranje	A1
Očitavanje	mm / inči
Duljina kraka	50 mm
Postojeći dubinomjer	da
Dubinomer	kutno 3,7×1,3
Očitavanje	0,0005 col
Mjerno područje	0 - 200 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Prihvat	USB-sučelje
Prihvat	RS232C sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

## Usluge

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200

## Pribor

Sučelje tipkovniceUSB tip G2	498963 G2
Vijak za držač dubinomjera	412236
Pretinac za bateriju tip B	412237 B
Pretinac za bateriju tip D	412237 D

Tip SPRING

412240 SPRING