

Garant**Produžetak za ureznik za brzo stezanje, tip: 7****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 338460 7 |
| GTIN | 4045197953148 |
| Razred artikla | 31M |

Opis**Izvedba:**

- Dugačka izvedba.
- Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
- Prednji dio produžetka oblikovan je kao stezna čahura.
- Stražnji dio produžetka u skladu je s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvat ureznika ili ER čahure s četverokutom.

Prednost:

- Brza i precizna zamjena produžetaka ureznika navoja pomoću brzoizmjenjivih adaptera.
- Gotovo proizvoljna kombinacija produžetaka zahvaljujući identičnim promjerima D_3 , odnosno steznom četverokutu K_2 .

Upotreba:

Za rezanje navoja na teško dostupnim mjestima kao što su npr. udubljenja, upuštenja, oštri bridovi na uređajima, iznimno duboki unutarnji navoji ili neposredno pored lijevanih stijenki.

Odgovara:

Produžetak za brzu izmjenu ureznika ili ER čahura za ureznike s četverokutom.

Tehnički opis

| | |
|---|------------|
| za \varnothing drške s navojem d_2 | 9 mm |
| za nazivni \varnothing navoja d_1 DIN 371 | M9 |
| Produžetak K_2 | 9 mm |
| za navojni \varnothing svrdla d_1 DIN 374/376 | M12 |
| Produžetak $\varnothing D_3$ | 12 mm |
| Produžetak L_2 | 45 mm |
| Produžetak $\varnothing D_4$ | 18 mm |
| Produžetak L_3 | 145 mm |
| Vrsta proizvoda | Produžetak |