

**Garant****Produžetak za ureznik za brzo stezanje, tip: 6****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 338460 6      |
| GTIN           | 4045197953131 |
| Razred artikla | 31M           |

**Opis****Izvedba:**

- Dugačka izvedba.
- Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
- Prednji dio produžetka oblikovan je kao stezna čahura.
- Stražnji dio produžetka u skladu je s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvat ureznika ili ER čahure s četverokutom.

**Prednost:**

- Brza i precizna zamjena produžetaka ureznika navoja pomoću brzoizmjenjivih adaptera.
- Gotovo proizvoljna kombinacija produžetaka zahvaljujući identičnim promjerima  $D_3$ , odnosno steznom četverokutu  $K_2$ .

**Upotreba:**

Za rezanje navoja na teško dostupnim mjestima kao što su npr. udubljenja, upuštenja, oštri bridovi na uređajima, iznimno duboki unutarnji navoji ili neposredno pored lijevanih stijenki.

**Odgovara:**

Produžetak za brzu izmjenu ureznika ili ER čahura za ureznike s četverokutom.

**Tehnički opis**

|  |            |
|--|------------|
| Produžetak Ø D <sub>4</sub>                | 16 mm      |
| za navojni Ø svrdla d 1 DIN 374/376        | M11        |
| Produžetak L <sub>2</sub>                  | 45 mm      |
| za Ø drške s navojem d <sub>2</sub>        | 8 mm       |
| Produžetak K <sub>2</sub>                  | 9 mm       |
| za nazivni Ø navoja d <sub>1</sub> DIN 371 | M8         |
| Produžetak L <sub>3</sub>                  | 145 mm     |
| Produžetak Ø D <sub>3</sub>                | 12 mm      |
| Vrsta proizvoda                            | Produžetak |