

**Garant****Produžetak za ureznik za brzo stezanje, tip: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	338460 11
GTIN	4045197953186
Razred artikla	31M

**Opis****Izvedba:**

- Dugačka izvedba.
- Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
- Prednji dio produžetka oblikovan je kao stezna čahura.
- Stražnji dio produžetka u skladu je s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvat ureznika ili ER čahure s četverokutom.

**Prednost:**

- Brza i precizna zamjena produžetaka ureznika navoja pomoću brzoizmjenjivih adaptera.
- Gotovo proizvoljna kombinacija produžetaka zahvaljujući identičnim promjerima  $D_3$ , odnosno steznom četverokutu  $K_2$ .

**Upotreba:**

Za rezanje navoja na teško dostupnim mjestima kao što su npr. udubljenja, upuštenja, oštri bridovi na uređajima, iznimno duboki unutarnji navoji ili neposredno pored lijevanih stijenki.

**Odgovara:**

Produžetak za brzu izmjenu ureznika ili ER čahura za ureznike s četverokutom.

**Tehnički opis**

Produžetak K <sub>2</sub>	14,5 mm
za Ø drške s navojem d <sub>2</sub>	14 mm
Produžetak Ø D <sub>3</sub>	18 mm
za navojni Ø svrdla d 1 DIN 374/376	M18
Produžetak L <sub>2</sub>	49 mm
Produžetak Ø D <sub>4</sub>	24 mm
Produžetak L <sub>3</sub>	149 mm
Vrsta proizvoda	Produžetak