



## Stolarska stega, Stezni raspon: 100mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	860000 100
GTIN	4008158008240
Razred artikla	83J

### Opis

#### Izvedba:

Visokokvalitetni stezni krakovi od temper lijeva; snažne prizmatične klizne vodilice od profilnog čelika, galvanski pocinčane. Lakohodno čelično vreteno, brunirano s trapeznim navojem i odvojivom kapom. Trenutačno podešavanje, sigurno stezanje.

Pomični krak **sa protukliznim osiguranjem** koje sprječava nenamjerno otpuštanje čelične stega. Odvojiva kapica se može skinuti bez alata, od vel. 160. S plastičnom zaštitnom kapom na steznoj površini.

Sila stezanja do 6000 N.

#### Standard:

**DIN 5117**

#### Zamjenski dio:

Zaštitna kapica br. 860115.

### Tehnički opis

Presjek vodilice	15×5 mm
Istovar	50 mm

Stezni raspon	100 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

---

**Pribor**

Garnitura tlačnih umetaka8-dijelna Tlačna ploča Ø 23 mm	860115 23
Par steznih nastavaka Vario	862950