



Stolarska stega, Stezni raspon: 120mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 860000 120 |
| GTIN | 4008158008448 |
| Razred artikla | 83J |

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetni stezni krakovi od temper lijeva; snažne prizmatične klizne vodilice od profilnog čelika, galvanski pocinčane. Lakohodno čelično vreteno, brunirano s trapeznim navojem i odvojivom kapom. Trenutačno podešavanje, sigurno stezanje.

Pomični krak **sa protukliznim osiguranjem** koje sprječava nenamjerno otpuštanje čelične stega. Odvojiva kapica se može skinuti bez alata, od vel. 160. S plastičnom zaštitnom kapom na steznoj površini.

Sila stezanja do 6000 N.

Standard:

DIN 5117

Zamjenski dio:

Zaštitna kapica br. 860115.

Tehnički opis

| | |
|------------------|---------|
| Presjek vodilice | 20×5 mm |
| Stezni raspon | 120 mm |

| | |
|-----------------|-----------|
| Istovar | 60 mm |
| Vrsta proizvoda | Stezačica |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Garnitura tlačnih umetaka8-dijelna Tlačna ploča Ø 23 mm | 860115 23 |
| Par steznih nastavaka Vario | 862950 |