

**Garant****GARANT Softcut® 45° visokoučinkovita planska glodača glava, s rupom, Ø D / broj pločica Z: 40/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213555 40/3
GTIN	4045197953421
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Velik broj oštrica za najbolju produktivnost. Pozitivan kut alata za mekano rezanje i smanjenje sile rezanja. Vrlo miran rad zahvaljujući pozitivnoj geometriji alata.

**Napomena:**

Moment odvijač GARANT TQ br. **211750 3,0** koristite uz nastavak br. **674252 15IP**.

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	40 mm
Ø reza $D_c$	40 mm
Broj oštrica Z	3
maksimalni vanjski Ø $D_{\text{maks}}$	52,2 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XEEW1305

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SE.T1305
Ø prihvatne rupe	16 mm
Seriya	Softcut®
Izvedba drške	s rupom
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,0 Nm	211750 3,0