

HOLEX**Visinomjer s horizontalno namjestivim mjernim krakom, visina označavanja: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	443720 300
GTIN	4045197953445
Razred artikla	42D

Opis**Izvedba:**

Stabilno i snažno postolje s lepanom nalijegajućom površinom. S podesivom mjernom letvicom, povećalom i pričvrsnim vijkom. Očitavanje 0,02 mm. Nulta točka skale i mjerni krak prilagođeni su stojnoj površini postolja (mogućnost označavanja od „0“). Na taj način se dimenzije s nacрта mogu izravno prenositi bez pogreške u preračunu. Iгла za označavanje od **tvrdog metala, horizontalno podesiva za 140 mm** (npr. kod teško dostupnih mjesta). Uska konstrukcija igle za označavanje prikladna za izradu malih utora. Ergonomski oblik postolja sprječava sudaranje igle za označavanje i ruke.

Tehnički opis

Duljina površine podnožja	145 mm
Skale	1/50 mm
Granica odstupanja	0,06 mm
Kalibriranje	E1

Širina površine podnožja	105 mm
Presjek mjernih stupova	28×9 mm
Standard	Tvornička norma
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
Vrsta proizvoda	Visinomjer i uređaj za označavanje

Usluge

Kalibriranje Visinomjer / naprava za označavanje visine maks. mjerno područje 300 mm	024630 300
--	------------

Pribor

Rezervni mjerni krak s VHM pločicom Područje podešavanja 140 mm	443730 140
---	------------