

HOLEX**Stezna glava za ER čahure, HSK-A 63 vrlo kratka, za veličinu ER čahura: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	305427 16
GTIN	4045197953728
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **S prolaznom rupom (bez vijka za podešavanje).**
- **Obrađene HSK funkcionalne površine.**

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309740.

Tehnički opis

Stezni raspon	0,5 - 10 mm
Vanjski Ø D	28 mm
za ER stezna klješta	16
Duljina izboja A-dimenzija	75 mm
Prihvat	HSK-A 63 vrlo kratka

Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-6
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 20000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna klješta

Pribor

Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm	613300 25
---	-----------