



## Stezna glava za ER čahure, HSK-A 63 vrlo kratka, za veličinu ER čahura: 40



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	305427 40
GTIN	4045197953759
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

S otvorom za Balluff/RFID čip.

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S prolaznom rupom (bez vijka za podešavanje).
- Obrađene HSK funkcionalne površine.

#### Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

#### Dio isporuke:

Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

#### Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309740.

### Tehnički opis

Vanjski Ø D	63 mm
za ER stezna kliješta	40
Duljina izboja A-dimenzija	85 mm
Stezni raspon	3 - 26 mm
Prihvat	HSK-A 63 vrlo kratka

Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-6
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 20000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna klješta

---

## Pribor

ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
---------------------------------------	-----------