

Garant**Brzoizmjenjiva glava za rezanje navoja, BT 40, Područje navoja: M6-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	334663 M6-20
GTIN	4045197954428
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

- **Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.**
- **Podesiv tlako kod urezivanja za različite materijale i ureznike.**

Upotreba:

- **Izrada kalibriranih navoja.**
- **Za desni i lijevi navoj.**
- **Za NC strojeve i centre za obradu.**

Dodatni pribor:

Brzo izmjenjive čahure vidi br. 335420 – 335660.

Pritezni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820; 308835.

Napomena:

- **Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike / uvaljivače navoja u drugim izvedbama drške vel. M14 – M33 isporučiva na upit.**
- **Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike / uvaljivače navoja nije prikladna za unutarnje hlađenje.**

Norma prihvata: ISO 7388-2

Kompenzacija duljine na tlak: 12,5 mm

Kompenzacija duljine na vlak: 12,5 mm

Vanjski Ø D: 55 mm

Unutarnji Ø d₁: 31 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 93 mm

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	93 mm
Unutarnji $\varnothing d_1$	31 mm
Područje reza navoja	M6 – M20
Kompenzacija duljine na tlak	12,5 mm
Vanjski $\varnothing D$	55 mm
Kompenzacija duljine na vlak	12,5 mm
Prihvat	BT 40
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja