

HOLEX**Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike, Ø drške 32 mm, Područje navoja: M14-33****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	334628 M14-33
GTIN	4045197954435
Razred artikla	32P

Opis**Izvedba:**

- Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.
- Namještanje momenta kod urezivanja za različite materijale i ureznike.

Cilindrična drška prema DIN 1835 – oblik B i E.

Upotreba:

- Izrada kalibriranih navoja.
- Za desni i lijevi navoj.
- Za NC strojeve i centre za obradu.

Dodatni pribor:

Brzoizmjenjive čahure vidi br. 335420 – 335660.

Napomena:

- Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike / uvaljivače navoja u drugim izvedbama drške vel. M14 – M33 isporučiva na upit.
- Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike / uvaljivače navoja nije prikladna za unutarnje hlađenje.

Kompenzacija duljine na tlak: 20 mm

Kompenzacija duljine na vlak: 20 mm

Vanjski Ø D: 78 mm

Unutarnji Ø d₁: 48 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 132,5 mm

Tehnički opis

Kompenzacija duljine na vlak	20 mm
Vanjski \varnothing D	78 mm
Kompenzacija duljine na tlak	20 mm
Unutarnji \varnothing d ₁	48 mm
Duljina izboja A-dimenzija	132,5 mm
Prihvat	\varnothing drške 32 mm
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja