

## Asortiman alata 9-dijelna, broj dijelova: 9



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	685600 9
GTIN	2050001944542
Razred artikla	66H

### Opis

#### Izvedba:

Plastični sistemski kofer L-BOXX® od ABS plastike otporne na udarce i zaštitom od prskanja vode. Robusni mehanizam na klik omogućava jednostavno i brzo sastavljanje odnosno odvajanje kofera te transport većeg broja svezanih sustavnih kofera od plastike do 40 kg. Poklopac se može opteretiti težinom do 100 kg, kapacitet utovara do 25 kg.

#### Dio isporuke:

Čelično ravnalo: Jedan kom. br. 461805 vel. 300

Pomično mjerilo: 1 kom. br. 410100 vel. 150

Tračni metar na namotavanje: 1 kom. br. 462201 vel. 2,5

Igla za označavanje od tvrdog metala, ravna: 1 kom. br. 458800 vel. HM

Ispitivač napona: 1 kom. br. 473010

Laserska naprava za mjerenje razmaka: 1 kom. br. 465540 vel. 60

Kutnik Gen. 2: Jedan kom. br. 452600 vel. 150x100

Vodena vaga: 1 kom. br. 467010 vel. 250

Plastični sklopivi metar: 1 kom. br. 466200 vel. 2

Uložak za poklopac: 1 kom. br. 693352

Pohranjivanje u: L-BOXX® br. 693330 vel. 102

#### Napomena:

Isporuka se radi pomoću sortiranih alata. Prikladna kolica na kotačićima za transport do 5 komada L-BOXX® vel. 102 mogu se nabaviti pod br. 693370 vel. 5.

## Tehnički opis

Težina	3,6 kg
Izvedba	s mjernim alatom
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

## Pribor

Tračni metar s prozorčićem duljina trake 2,5 m	462201 2,5
Beskontaktni ispitivač napona	473010
Igla za označavanje od tvrdog metala - ravna Tip	458800
Pomično mjerilo mjerno područje 150 mm	410100 150
Vodena vage magnetom koji se može uključiti/isključiti duljina 250 mm	467010 250
Kutnik s osloncem Točnost 2 duljina krakova 150X100 mm	452600 150X100
Plastični sistemski kofer L-BOXX® prazan tip 102	693330 102
Uložak za poklopac, pojedinačan	693352
Plastični sklopivi metar duljina 2 m	466200 2
Laserski daljinomjer doseg 60 m	465540 60
Čelična mjerna traka savitljiva, uska, nehrđajućamatirana s podjelom na stražnjoj strani Ukupna duljina 300 mm	461805 300