

Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 16/12mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251113 16/12
GTIN	4045197954459
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Koljenasta poluga	259015 2
Duljina glave L ₁	26 mm
Podložna pločica	259031 20
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Ukupna duljina L	100 mm
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1204..
ISO kod držača	PSSNR/L 1616H12
Veličina pločice	12 mm
Veličina drške	16 mm
Garnitura opruga	259044 2
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500