

Mitutoyo

Digitalno pomično mjerilo sa sustavom AOS i prebacivanjem između mm/col, mjereno područje: 150mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	412639 150
GTIN	4946368667751
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

- **Apsolutno mjerilo, nije potrebno nuliranje, zahvaljujući tome brže i sigurnije mjerenje.**
- **Niska potrošnja energije (20.000 sati neprekidne upotrebe), prikaz stanja baterije.**

Mjerni rezultat prikazuje se preko dobro čitljivih znamenaka (visina 9 mm). Elektromagnetski mjerni sustav **AOS (Advanced Onsite Sensor)** pruža jaču zaštitu protiv vode i prašine.

S prebacivanjem mm/col.

S **kotačićem.**

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Poklopac za baterije br. 412239 vel. B.

Tehnički opis

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Dubinomjer	kutno 3,7×1,4
Pogonski kotačići	da
Očitavanje	mm / inči
Trajanje rada	20000 h
Standard	ISO 13385
Mjerno područje	0 - 150 mm

Postojeći dubinomjer	da
Očitavanje	0,01 mm
Duljina kraka	40 mm
Očitavanje	0,0005 col
Broj sadržanih baterija	1
Visina znakova na LCD ekranu	9 mm
Kalibriranje	A1
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,02 mm
Mjerni postupak mjernog uređaja	elektromagnetski induktivni postupak
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

Pribor

Držac dubinomjera, metal s 2 vijka M2	412120
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Poklopac za bateriju tip B	412239 B