

**Garant**

**Držać za tokarenje s fiksnim kutom nagiba od 1,5°, lijevo, Vel. drške / veličina pločice L: 10/11mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	271996 10/11
GTIN	4045197954756
Razred artikla	21W

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	125 mm
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu	279810 4
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	10 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	17,5 mm
Veličina drške	10 mm
Kut nagiba	1,5 stupanj
Veličina pločice	11 mm
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držać

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500

