

**Stolarska stega, Stezni raspon: 300mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 860100 300 |
| GTIN | 4008158014470 |
| Razred artikla | 82C |

Opis**Izvedba:**

Visokokvalitetni stezni krakovi od temper lijeva; snažne prizmatične klizne vodilice od profilnog čelika, galvanski pocinčane. Lakohodno čelično vreteno, brunirano s trapeznim navojem i odvojivom kapom. Trenutačno podešavanje, sigurno stezanje. S plastičnom zaštitnom kapom na steznoj površini.

Standard:**DIN 5117****Tehnički opis**

| | |
|------------------|-----------|
| Stezni raspon | 300 mm |
| Istovar | 140 mm |
| Presjek vodilice | 32×10 mm |
| Vrsta proizvoda | Stezačica |

